

备品备件-TSB116

LG 化学推荐使用下表中所列的零配件。请通过邮箱地址或区域技术支持工程师联系 LG Water Solutions 获取详细信息。

配件编号	配件名称	配件说明/应用	数量 (占膜元件总数量的百分比)	备注
3443396	8 英寸海水膜产水连接管	8 英寸海水膜产水连接管, 内径 17.3mm (0.68") 的连接管。适用于所有直径 8 英寸的海水膜元件。搭配使用编号 3579970 的 O 形圈。		通常不需要准备备品, 因为每个压力容器都会多一个产水连接管
3603395	8 英寸苦咸水膜产水连接管	8 英寸苦咸水膜产水连接管, 内径 20.5mm (0.81") 的连接管。适用于所有直径 8 英寸的苦咸水膜元件。搭配使用编号 3579970 的 O 形圈。		通常不需要准备备品, 因为每个压力容器都会多一个产水连接管
3579970	8 英寸产水连接管 O 形圈	搭配编号 3443396 和 3603395 产水连接管使用的 O 形圈, 尺寸 3-912, 每个产水连接管需配备 4 个 O 形圈。	0.5%	占膜元件总数量的百分比
TROSUB0001	8 英寸浓水密封圈	适用于所有直径 8 英寸的膜元件	0.5%	占膜元件总数量的百分比
3605452	4 英寸产水连接管	4 英寸膜元件产水连接管-内径 20.5mm(0.81") 的连接管。适用于所有直径 4 英寸的膜元件。搭配使用编号 3607354 的 O 形圈。		通常不需要准备备品, 因为每个压力容器都会多一个产水连接管
3607354	4 英寸产水连接管 O 形圈	搭配编号 3605452 产水连接管使用的 O 形圈, 尺寸 2-116, 每个产水连接管需配备 4 个 O 形圈。	0.5%	占膜元件总数量的百分比
3607350	4 英寸浓水密封圈	适用于所有直径 4 英寸的膜元件	0.5%	占膜元件总数量的百分比

本文件信息和数据基于诚信提供, 准确可靠, 但没有保证性能。对使用本文件信息所产生的结果或造成的损失, LG 化学免于承担责任。客户有责任确定产品和所述信息是否符合自身用途, 并且有责任确保工作场所和处置方式遵守适用法律和其他政府法规。规格书可能会有变化, 恕不另行通知。NanoH2O 是 LG 化学的商标, LG 化学保留所有权利。© LG Chem, Ltd.

联系我们

• 美国 +1 424 218 4000 • 欧洲, 非洲 +39 366 57 55 474 • 中东, 埃及 +971 50 558 4168
• 韩国 +82 2 3773 6619 • 中国 +86 21 60872900 • 印度 +91 9810013345 • 东南亚 +82 2 3773 3013